



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech DO 450



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	%O ₂ , O ₂ , °C
tlen rozpuszczony	
zakres	0...20 mg/l
rozdzielczość	0,1 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,1 mg/l
kalibracja	2 pkt. (0; 100%)
% nasycenia	
zakres	0...200 %
rozdzielczość	0,10 %
dokładność ustawienia [obr/min]	± 2 %
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+50,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
pamięć	500
funkcje GLP	tak
wejścia	9 pin
wyjścia	USB lub RS 232
zasilanie	baterijne
wyswietlacz	LCD, podświetlany
ochrona	IP 67
żywołność baterii	> 100 h
wymiary	200 x 83 x 57 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tlenomierz przenośny