



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech PH 2700



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, °C, °F
pH	
zakres	-2,000...+20,000 pH
rozdzielczość	do 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	do ±0,002 pH
kalibracja	do 6 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC (0...+100 °C)
mV	
zakres	±2 000,0 mV
rozdzielczość	do 0,1m V
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,2 mV
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+100,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,3
cechy miernika	
pamięć	500
funkcje GLP	tak
wejścia	BNC, phono (ATC), phono (RS232), phono (ref), DC
wyjścia	RS 232
zasilanie	sieciowe
wyswietlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	pH-metr laboratoryjny