



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Eutech PH 700



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, °C, °F
pH	
zakres	0,00...+14,00 pH
rozdzielczość	do 0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,01 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC, MTC (0...+100 °C)
mV	
zakres	±2 000,0 mV
rozdzielczość	do 0,1m V
dokładność ustawienia [obr/min]	do ±0,2 mV
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+100,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,5
cechy miernika	
pamięć	100
funkcje GLP	nie
wejścia	BNC, phono (ATC), phono (ref), DC
zasilanie	sieciowe
wyświetlacz	LCD
gwarancja	36 miesięcy
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	pH-metr laboratoryjny