



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## Flatrode



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej



## MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO

BNC | ELMETRON

BNC | EUTECH

BNC | HANNA

DIN | KNICK

Lemo | METROHM


BNC | METTLER-TOLEDO

DIN | METTLER-TOLEDO

DIN | SCHOTT / WTW

## PARAMETRY PODSTAWOWE

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| numer zamówienia    | 238 401           |
| zakres pomiarowy    | 0...14 pH         |
| zakres temperatury  | 0...+60°C         |
| materiał trzonka    | tworzywo sztuczne |
| czujnik temperatury | nie               |
| przyłącze           | S7                |
| długość trzonka     | 120 mm            |
| średnica trzonka    | 12 mm             |
| diafragma           | pierścieniowa     |
| układ odniesienia   | EVEREF            |
| elektrolit          | Skylite-Cl        |
| membrana            | płaska            |



## ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| agar              |              |
| powierzchnia      |              |
| PL typ urządzenia | Elektroda pH |