



## Scheda tecnica

print date: 2025-04-18

## Generatore di Azoto GO 48



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

### Dotazione standard

- controller a microprocessore con display
- cavo di alimentazione da 3 m




### Dati Tecnici

Controller	Microprocessore
Display	LED
Alloggi	Acciaio inox lucidato

### dimensioni esterne [mm]

Larghezza A	211
Altezza B	223*
Profondità C	313
Peso (kg)	4



### parametri base

efficienza di generazione di ozono [g/h]	48
durata del generatore [h]	1 000
efficienza della ventola [m3/h]	344
temperatura di esercizio [°C]	+10...+40
umidità durante il funzionamento [%]	< 80
Lunghezza del cavo di alimentazione [m]	3

### PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio	230 V 50 Hz
Potenza nominale [W]	280
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO®

\* altezza con maniglia

## OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: GO 48/ST

Stand per l'ozonizzatore

