



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## Przenośny aparat do poboru prób ISCO 6712 FS



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.




## DANE TECHNICZNE

|                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Technika poboru                                  | perystaltyczna                                                           |
| Przechowywanie próbek                            | chłodzenie wkładami lodowymi                                             |
| Język menu                                       | Polski, angielski                                                        |
| Rodzaj pobieranego medium                        | woda i ścieki                                                            |
| Przedmuchiwanie linii ssącej                     | przed i po poborze                                                       |
| Rodzaj poboru próby                              | automatyczny, proporcjonalny do czasu, przepływu, zdarzenia lub manualny |
| Wysokość zasysania [m]                           | max 8,5                                                                  |
| Objętość pobieranej próby [ml]                   | regulowana w zakresie 10...9990                                          |
| Długość węża ssącego [m]                         | 10                                                                       |
| Średnica węża ssącego [mm]                       | 9,5                                                                      |
| Typ rozdzielacza                                 | kołowy                                                                   |
| Ilość x pojemność zbiorników na próby [szt. x l] | 24 x 1 PE, 12 x 1 PE, 8 x 2 PE, 1 x 20,5 PE                              |
| Materiał wykonania                               | Tworzywo ABS                                                             |
| Temperatura pracy [°C]                           | 0...+49                                                                  |
| Warunki pracy                                    | w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu                                  |
| Sterowanie                                       | mikroprocesorowe z wyświetlaczem                                         |
| Programowanie                                    | 5 programów                                                              |
| Rejestracja danych                               | tak                                                                      |
| Komunikacja                                      | RS 232                                                                   |
| Sygnały wejść                                    | opcja                                                                    |
| Stopień szczelności                              | IP 67                                                                    |

### wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

|             |     |
|-------------|-----|
| Szerokość A | 507 |
| Wysokość B  | 686 |
| Głębokość C | 507 |



waga urządzenia [kg] 15

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| zasilanie | akumulator, sieciowe |
| gwarancja | 12 miesięcy          |
| producent | Teledyne ISCO        |

## OPCJE I AKCESORIA