



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Katalogová karta

Zrací komora
KD 10



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.





TECHNICKÁ DATA

cirkulace vzduchu	vynucená
objem komory [l]	7 000
ovladač	PID mikroprocesoru
displej	10" barevný dotykový panel

TEPLOTA A VLHKOST

rozsah provozních teplot [°C]	0...+20
regulace teploty o ... [°C]	0,1
rozsah relativní vlhkosti [%]	10...90
regulace vlhkosti o ... [%]	1

KOMORA


dveře	plné dveře s průhledovým oknem a zámkem na klíč
materiál komory	nerezová ocel
materiál oplaštění	nerezová ocel

vnější rozměry přístroje v [mm] /1/

šířka A	2 000
výška B	2 500
hloubka C	4 100 (1)

rozměry komory v [mm]

šířka D	1 400
výška E	2 000
hloubka F	3 500



maximální zatížení přístroje [kg]	500 (2)
hmotnost přístroje [kg]	1 000 (3)



ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	400V 50Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	7 000
chladicí médium	R290 / GWP=3
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO

- 1 - hloubka nezahrnuje nájezdovou rampu
- 2 - s rovnoměrným zatížením na celé ploše
- 3 - hmotnost prázdného zařízení

Zrací komora KD 10 byla navržena pro tepelné zpracování masné výrobky. Je určen k provádění procesu zrání, sušení, skladování a uzení, je-li vybaven generátorem kouře.

Konstrukce komory zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci vzduchu a vynikající mikroklima, které podporuje zrání masa. Vzduch v nádobě je distribuován potrubím vyrobeným výhradně z nerezové oceli. Sterilní páru bez zápachu pro technologický proces dodává tlakový vyvíječ páry.

Mikroprocesorový regulátor zrací místnosti umožňuje realizaci a regulaci technologických procesů zrání uzenin. Velký a čitelný displej a uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňují obsluhu zařízení.


Další informace

- vyvíječ páry, - funkce gravitačního větrání komory s manuálním regulace
- vnitřní osvětlení
- automatické odmrazování (rozmrazování) a odvod kondenzátu
- 20l nádrž na demineralizovanou vodu
- snímač hladiny vody

Volitelná výbava - generátor kouře


- cateringové vozíky s nájezdovou rampou

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Objednací číslo: LANK

Kabel LAN



Objednací číslo: KD

Řízení přístupu