



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Scheda tecnica


Camera climatica KK 1200 Smart PRO



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi del controller SMART PRO:

- ampio (7"), touch screen a colori chiaro e completo
- porte LAN, USB e WiFi per comunicazione e trasferimento dati
- multi -Programmi a segmenti orari e temperature
- Panoramica dei dati in forma tabellare e grafica
- Allarmi visivi e sonori
- Funzione di amministrazione per la gestione
- Login protetto da password
- Memoria interna per programmi e archiviazione dati
- registro eventi con notifiche utente
- Software LabDesk e manuale utente per il download diretto



Smart PRO - preview screen



Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	1330
Capacità lavorativa [l]	1132
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 7 pollici

Temperatura e umidità

Range di temperatura [°C]	0...+60
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Variazione della temperatura a 25°C e 60%UR [±°C]*	2,0
Protezione da temperatura	Classe 3.3 secondo DIN 12880
Intervallo di umidità relativa [%]	30...90 (vedi tabella per i dettagli)
Risoluzione dell'umidità ogni ... [%]	1,0
Variazione dell'umidità a 25°C e 60% rH [%rH]	5,0



Camera

Tipo di porta	Doppia (esterna solida, vetro interno) / vetro esterno (opzione)
Interno	
Smart PRO	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
IG Smart PRO	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
Alloggi	
Smart PRO	Lamiera verniciata a polvere
IG Smart PRO	Acciaio inox con finitura in lino



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	1480
Altezza B	1990
Profondità C	1130

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	1270
Larghezza D'	1330
Altezza E	1510
Profondità F	650
Altezza I	1330



Ripiani (standard max)	2 x 3 11
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	30
Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/	100
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	300
Peso [kg]	220

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	3450
Refrigerante	R290 / GWP=3
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - variazione (K) calcolata per camera come:

$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$


** - altri alimentatori a richiesta

1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione

2 - su piano di carico uniforme

3 - ripiano rinforzato

OPZIONI E ACCESSORI




Numero d'ordine: */A

Porta esterna in vetro



Numero d'ordine: */P INOX

Ripiano in filo di acciaio INOX



Numero d'ordine: */PP

Ripiano perforato



Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Numero d'ordine: */PW

Ripiano rinforzato




Numero d'ordine: KUW GN*/*

Cuvette in acciaio inox




Numero d'ordine: */FIT

Sistema a fitotroni




Numero d'ordine: FIT/R3

Controllo indipendente dei pannelli FIT




Numero d'ordine: GNZ

Presa interna




Numero d'ordine: KK/CP

Sensore di basso livello dell'acqua



Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ

Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ




Numero d'ordine: BPP 12

Batteria di riserva per il display




Numero d'ordine: PORT ALARM

Allarme della porta




Numero d'ordine: LANK

Cavo LAN




Numero d'ordine: OCZ/20

Porta di accesso non standard da 20 mm




Numero d'ordine: OCZ/30

Porta di accesso aggiuntiva 30 mm



Numero d'ordine: OCZ/60

Porta di accesso non standard da 60 mm




Numero d'ordine: OCZ/100

Porta di accesso non standard da 100 mm



Numero d'ordine: KK/Z

Contenitore per acqua demineralizzata



Numero d'ordine: KD

Controllo di accesso