

## Produkt Broschüren


## Klimakammern KK 500 Smart PRO



Das Foto oben ist nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung enthalten. Die wirkliche Aussehen, insbesondere Farbe und Struktur des Materials aus den in dem Foto dargestellten abweichen kann.

### Vorteile des SMART PRO Controllers:

- großes (7) Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer Auflösung
- LAN, USB-Anschlüsse sowie WLAN für Kommunikation und Datenübertragung
- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme
- Datenanzeige in tabellarischer und grafischer Form
- Visueller und akustischer Alarm
- Administrator-Funktion für Verwaltung und Einstellungen
- Passwortgeschütztes Login
- interner Speicher für Programme und Datenaufzeichnung
- Ereignisregistrierung mit Benutzerbenachrichtigungen
- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten Download




Smart PRO - preview screen

**TECHNISCHE DATEN**

luftströmung	erzwungen
Fassungsvermögen der Kammer [l]	462
Nutzbare Fassungsvermögen der Kammer [l]	392
Treiber	mikroprozessor PID
Anzeige	7" vollfarbiger Touchscreen

**TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT**

Temperaturbereich [°C]	0...+60
Temperaturregulierung [°C]	0,1
Räumliche Temperaturabweichung 25°C und 60%rH [±/°C]*	2,0
Feuchtebereiche [%]	30...90 (siehe Tabelle für Details)
Feuchteregulierung ... [%]	1,0
Räumliche Abweichung der Feuchte bei 25°C und 60% rH [%rH]	5,0
Temperaturschutz	Klasse 3.3 gem. DIN 12880


**KAMMER**


Türtyp	doppelte (volle Außentür, innen Glastür / Außentür (optional))
<b>Innere</b>	
Smart PRO	DIN 1.4301
IG Smart PRO	DIN 1.4301
<b>Gehäuse</b>	
Smart PRO	pulverbeschichtetes Blech
IG Smart PRO	rostfreier, strukturiert

**außenmaße [mm] /1/**

Breite A	660
Höhe B	1990
Tiefe C	1010

**innenmaß [mm]**

Breite D	470
Breite D'	510
Höhe E	1510
Tiefe F	600
Höhe I	1360



Regal (standard   max)	3   11
Maximalbelastung das Regal [kg] /2/	20
- verstärkter einschubgitter version (PW) [kg] /3/	100
Maximalbelastung des Geräts [kg]	100
Gewicht [kg]	130

**ELEKTRO PARAMETERS**

Energieversorgung**	230V 50-60Hz
Nennleistung [W]	1850
Kühlmittel	R290 / GWP=3
Garantie	24 Monate
Produzent	POL-EKO-APARATURA

txt\_opis pod tabelą

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)  
 \* - Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:  $K = +/-$  (max. Durchschnittstemperatur - min. Durchschnittstemperatur) / 2  
 \*\* - Andere Netzspannung auf Anfrage  
 1 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm  
 2 - die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche  
 3 - verstärkt Regal  
 4 - verstärkte version


Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)

 \* - Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den Geräteinnenraum wie folgt:  $K = +/-$  (max. Durchschnittstemperatur - min. Durchschnittstemperatur) / 2

\*\* - Andere Netzspannung auf Anfrage


















- 1 - Tiefe umfasst nicht die Anschluss Netzkabel 50mm
- 2 - die gleichmäßige Lastverteilung über die Oberfläche
- 3 - verstärkt Regal
- 4 - verstärkte version

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



Bestellnummer: \*/A

Tür mit Sichtfenster

	Bestellnummer: */P INOX	Einschubgitter aus rostfreiem Stahl INOX
	Bestellnummer: */PP	perforiertes Regal
	Bestellnummer: */PW	Glasregal
	Bestellnummer: KUW GN*/*	Schalen aus rostfreiem Stahl
	Bestellnummer: */FIT	Fitotron
	Bestellnummer: FIT/R3	Unabhängige Kontrolle der Intensität im FIT System
	Bestellnummer: GNZ	Innere Steckdose
	Bestellnummer: KK/CP	Wasserstandsensoren
	Bestellnummer: BRT*/L IQ/OQ/PQ	IQ, OQ, PQ Eignungsverfahren
	Bestellnummer: BPP 12	Batterie-Backup für Anzeige
	Bestellnummer: PORT ALARM	Kontakt für Trockenalarm
	Bestellnummer: USBK	-
	Bestellnummer: LANK	-
	Bestellnummer: OCZ/20	-
	Bestellnummer: OCZ/30	-
	Bestellnummer: OCZ/60	-
	Bestellnummer: OCZ/100	-



Bestellnummer: KK/Z

-




Bestellnummer: KD

-



Bestellnummer: CCTV

-



Bestellnummer: CCTV CAM

-