



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa


Komora Klimatyczna KKP 750 Smart PRO



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Atuty sterownika Smart PRO:

- duży (7), czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy
- komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi
- wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
- podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
- funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników
- kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
- rejestr zdarzeń z obsługą wiadomości Użytkownika
- oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obsługi dostępne z poziomu sterownika



Smart PRO - ekran podglądowy




DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	749
pojemność użytkowa komory [l]	749
sterownik	mikroprocesorowy PID
wyswietlacz	7" kolorowy panel dotykowy

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

zakres temperatury bez wilgotności [°C]	0...+70 (max 20°C poniżej temperatury otoczenia)
jednorodność temperatury dla 40°C [±/°C]	±0,2
stabilność temperatury dla 40°C [±/°C]	±0,1
zakres temperatury z wilgotnością [°C]	+5...+70 (max 20°C poniżej temperatury otoczenia)
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
jednorodność temperatury dla 40°C, 75% RH [°C]	±0,2
stabilność temperatury dla 40°C, 75% RH [°C]	±0,1
jednorodność temperatury dla 25°C, 60% RH [°C]	±0,2
stabilność temperatury dla 25°C, 60% RH [°C]	±0,1
zabezpieczenie temperaturowe	klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880
zakres wilgotności względnej [%]	10...90 (zgodnie ze schematem)
regulacja wilgotności co ... [%]	0,1
jednorodność wilgotności dla 40°C, 75% RH [±/-%RH]	< ±1,0
stabilność wilgotności dla 40°C, 75% RH [±/-%RH]	±0,3
jednorodność wilgotności dla 25°C, 60% RH [±/-%RH]	±0,8
stabilność wilgotności dla 25°C, 60% RH [±/-%RH]	±0,4
czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30s dla 40°C, 75% RH [min]	23



KOMORA

drzwi	dwuskrzydłowe zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane
materiał komory	
Smart PRO	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301
IG Smart PRO	kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301





POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl


POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

materiał obudowy

Smart PRO	blacha malowana proszkowo
IG Smart PRO	stal nierdzewna strukturalna (Ien)

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A	1400
wysokość B	1580
głębokość C	1040
wymiary komory [mm]	
szerokość D	1040
wysokość E	1200
głębokość F	600



ilość półek (standard max)	3 16
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	100
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	140
pojemność zewnętrznego zbiornika na wodę [l]	6
waga urządzenia [kg]	233

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230V 50-60Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2700
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO


powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

* - jednorodność (K) obliczona dla komory jako: $K = \frac{T \text{ średnie maks.} - T \text{ średnie min.}}{2}$

1 - szerokość nie obejmuje półki na zbiornik wody - 140mm

2 - przy równomiernym obciążeniu całej powierzchni

OPCJE I AKCESORIA




Numer zamówienia: */A

drzwi z oknem wizyjnym



Numer zamówienia: */P INOX

Półka druciana ze stali nierdzewnej INOX



Numer zamówienia: */PP

półka perforowana











Bank: ING BŚ o/Wodzisław Śląski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy | KRS 0001009595



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

	Numer zamówienia: */PW	półka wzmocniona
	Numer zamówienia: KUW GN*/*	kuweta ze stali nierdzewnej
	Numer zamówienia: GNZ	Wewnętrzne gniazdo sieciowe
	Numer zamówienia: KK/CP	czujnik niskiego poziomu wody
	Numer zamówienia: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ
	Numer zamówienia: BPP 12	bateryjne podtrzymywanie pracy wyświetlacza
	Numer zamówienia: PORT ALARM	port alarmowy
	Numer zamówienia: OCZ/20	Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 20 mm
	Numer zamówienia: OCZ/30	Otwór do wprowadzania czujnika temperatury 30 mm
	Numer zamówienia: OCZ/60	Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 60 mm
	Numer zamówienia: OCZ/100	Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 100 mm
	Numer zamówienia: KD	Kontrola dostępu