



Scheda tecnica

print date: 2026-05-12


Camera climatica KKS 750 Smart PRO



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi del controller SMART PRO:

- ampio (7"), touch screen a colori chiaro e completo
- porte LAN, USB e WiFi per comunicazione e trasferimento dati
- multi -Programmi a segmenti orari e temperature
- Panoramica dei dati in forma tabellare e grafica
- Allarmi visivi e sonori
- Funzione di amministrazione per la gestione
- Login protetto da password
- Memoria interna per programmi e archiviazione dati
- registro eventi con notifiche utente
- Software LabDesk e manuale utente per il download diretto



Smart PRO - preview screen




Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	923
Capacità lavorativa [l]	749
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 7 pollici

Temperatura e umidità

Range di temperatura [°C]	0...+100
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Variazione della temperatura a 25°C e 60%UR [±/°C]*	1
Protezione da temperatura	Classe 3.3 secondo DIN 12880
Intervallo di umidità relativa [%]	10...90 (vedi tabella per i dettagli)
Risoluzione dell'umidità ogni ... [%]	0,1
Variazione dell'umidità a 25°C e 60% rH [%rH]	2



Camera

Tipo di porta	Doppia (esterna solida, vetro interno) / vetro esterno (opzione)
Interno	
Smart PRO	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
IG Smart PRO	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
Alloggi	
Smart PRO	Lamiera verniciata a polvere
IG Smart PRO	Acciaio inox con finitura in lino

**Dimensioni complessive [mm] /1/**

Larghezza A	1270
Altezza B	1990
Profondità C	980

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	1040
Altezza E	1200
Profondità F	600



Ripiani (standard max)	5 16
Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/	100
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	140
Peso [kg]	275

PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio	230V 50/60Hz
Potenza nominale [W]	2700
Refrigerante	R290 / GWP=3
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO®


Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - variazione (K) calcolata per camera come:

$$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$$


** - altri alimentatori a richiesta

- 1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione
- 2 - su piano di carico uniforme
- 3 - ripiano rinforzato

OPZIONI E ACCESSORI

Numero d'ordine: */PP

Ripiano perforato



Numero d'ordine: */PW


Ripiano rinforzato





Numero d'ordine: KUW GN*/*

Cuvette in acciaio inox



Numero d'ordine: GNZ

Presa interna



Numero d'ordine: BRT*/L IQ/OQ/PQ

Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ



Numero d'ordine: RFID LOCK (SMART PRO)

RFID LOCK (SMART PRO)




Numero d'ordine: BPP 12

Batteria di riserva per il display




Numero d'ordine: PORT ALARM

Allarme della porta




Numero d'ordine: LANK

Cavo LAN



Numero d'ordine: OCZ/20

Porta di accesso non standard da 20 mm



Numero d'ordine: OCZ/30

Porta di accesso aggiuntiva 30 mm



Numero d'ordine: OCZ/60

Porta di accesso non standard da 60 mm



Numero d'ordine: OCZ/100

Porta di accesso non standard da 100 mm