



Katalogová karta

Bezpečnostní sprchový kalibrátor KPB



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Bezpečnostní světla Prys by měla být testována měsíčně, aby bylo zajištěno, že v případě nouze fungují správně. Požadovaný průtok vody je 60 l/min. Mobilní testovací zařízení umožňuje snadné a rychlé testování bezpečnostních sprch a jednotek na vyplachování očí.

- Průhledná vypouštěcí nádrž z PVC o objemu 110 l
- Vestavěné sací čerpadlo (230 V), spínač čerpadla má bezpečnostní spínač IP 45
- Vypouštěcí hadice (2 m)
- Samostatné držáky pro napájecí a vypouštěcí kabel

Velký testovací trychtýř má maximální dosah 2,3 m, centrálně umístěný v bezpečnostní sprcha, menší trychtýř se používá k zachycení vytékající vody z oční vody. Nádrž pojme od 0 do 110 litrů vody za daný čas. Vestavěné sací čerpadlo rychle vyprázdní nádrž.

Podle EN 15154-1,2:2006 by měl být proud vody ve stacionárních sprchách minimálně 60 l/min a 6 l/min ve stacionárních sprchách vyplachovače očí.



POL-EKO
Perfect Environment


(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

TECHNICKÁ DATA

vnější rozměry zařízení [mm]

šířka A	600
výška B	1845
hloubka C	490
hloubka F	470
výška E	1125
šířka D	860
hmotnost přístroje [kg]	40



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

objem nádrže [l]	110
materiál nádrže	průhledné PVC
třída ochrany spínače	IP 45
délka potrubí pro odvod vody [m]	2
velký průměr trychtýře [mm]	323
malý průměr trychtýře [mm]	116
dosah velkého trychtýře max [mm]	2 300

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V 50 Hz
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO