



Karta katalogowa

Kalibrator pryszniców bezpieczeństwa KPB



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Prysznice bezpieczeństwa powinny być testowane co miesiąc, tak aby mieć pewność, że zadziałają prawidłowo w sytuacji awaryjnej. Wymagana szybkość przepływu wody wynosi 60 l/min. Mobilne urządzenie testujące pozwala na łatwe i szybkie przetestowanie pryszniców bezpieczeństwa oraz oczomyjek.

- Przezroczysty, wykonany z PCV zbiornik na spływającą wodę o pojemności 110 l
- Wbudowana pompa ssąca (230 V), przełącznik pompy posiada zabezpieczenie klasy IP 45
- Przewód odprowadzający wodę (2 m)
- Oddzielne uchwyty na przewód zasilający i odprowadzający

Maksymalny zasięg dużego leja do testowania wynosi 2,3 m, umieszczony jest centralnie pod prysznicem bezpieczeństwa, mniejszy lejek służy do zbierania spływającej wody z oczomyjki. W zbiorniku można zgromadzić, w określonym czasie, od 0 do 110 l wody. Wbudowana pompa ssąca szybko opróżnia zbiornik.

Zgodnie z normą EN 15154-1,2:2006 strumień wody w stacjonarnych natryskach, powinien wynosić przynajmniej 60 l/min i 6 l/min w stacjonarnych myjkach do oczu.



POL-EKO
Perfect Environment


(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

DANE TECHNICZNE

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

szerokość A	600
wysokość B	1845
głębokość C	490
głębokość F	470
wysokość E	1125
szerokość D	860
waga urządzenia [kg]	40



PODSTAWOWE PARAMETRY

pojemność zbiornika [l]	110
materiał wykonania zbiornika	przezroczyste PCV
klasa ochrony włącznika	IP 45
długość przewodu odprowadzającego wodę [m]	2
średnica dużego leja [mm]	323
średnica małego leja [mm]	116
zasięg dużego leja max [mm]	2 300

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230 V 50 Hz
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO