



## Scheda tecnica

print date: 2026-05-17

Contacolonie  
LKB 2002



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

### Dotazione standard

- misuratore con la funzione di calcolare la media di più misurazioni
- lampada anulare che garantisce un'illuminazione uniforme del campo di conteggio
- lente d'ingrandimento con Potenza ottica 3,25 diottrie volte per regolare la posizione ottimale per l'utente
- marcatore standard
- piastrelle di fondo chiaro e scuro
- piastra di separazione intercambiabile
- adattatori per piastre di Petri con un diametro inferiore a 120 mm




### Dati Tecnici

Controller	Microprocessore
Display	LED (0...999)
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

### dimensioni esterne [mm]

Larghezza A	300
Altezza B	90*
Profondità C	325
Peso (kg)	4,9



### parametri base

diametro del campo di conteggio [mm]	120
potenza ottica	3,25 diottrie
Illuminazione installata all'esterno della camera di lavoro	lampada ad anello 20 W

### PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio	230 V 50 Hz
Potenza nominale [W]	22
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO®

\* altezza senza lente d'ingrandimento

## OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: LKB 2002/L3

Lente d'ingrandimento standard



Numero d'ordine: LKB 2002/P

Penna standard



Numero d'ordine: LKB 2002/PSZ

Riquadro del campo di conteggio



**POL-EKO®**

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C



Numero d'ordine: LKB 2002/PW

Piastra della scala



Numero d'ordine: LKB 2002/ZM

Marcatore per esterni



Numero d'ordine: LKB 2002/ZMP

Contributo a ZM 2002