



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

LR 325/001



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

parametr	kat
ilość elektrod	2
zakres stosowania	0,0001 ... 30 μ S/cm
stała komórki [cm ₁]	0,01
materiał trzonka	stal 1,4571
materiał elektrody	stal 1,4571
długość trzonka [mm]	120
średnica trzonka [mm]	20
głębokość zanurzenia [mm]	min.: 40 maks.: 120
kompatybilny z	WTW, KNICK
PL typ urządzenia	Naczynko konduktometryczne