



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO® A. Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2024-07-21

LR 325/01



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO® A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

parametr	kat
ilość elektrod	2
zakres stosowania	0,01 ... 20 $\mu$ S/cm
stała komórki [cm <sub>-1</sub> ]	0,01
materiał trzonka	stal 1,4571
materiał elektrody	stal 1,4571
długość trzonka [mm]	120
średnica trzonka [mm]	12
głębokość zanurzenia [mm]	min.: 30 maks.: 120
kompatybilny z	WTW, KNICK
PL typ urządzenia	Naczynko konduktometryczne