



Katalogová karta

print date: 2026-03-17

Laboratorní třepačka LS 350



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Obecné výhody


- orbitální pohyb
 - mikroprocesorový regulátor rychlosti a pracovní doby
 - amplituda: 5 ... 12,5 mm
 - maximální zatížení plošiny: 10 kg
 - rychlost regulace: 30...300 ot./min
 - nastavení pracovní doby: 1min ...99h nebo nepřetržitý provoz
 - digitální LCD displej
 - široký výběr platforem
 - možnost práce v laboratorním inkubátoru ILW
- >

**TECHNICKÁ DATA**

ovladač	mikroprocesor
displej	LCD
materiál opláštění	práškově lakovaný plech

vnější rozměry zařízení [mm]

šířka A	390
výška B	120 220*
hloubka C	400
hmotnost přístroje [kg]	15

**ZÁKLADNÍ PARAMETRY**

pracovní teplota [°C]	+10...+40
provozní vlhkost [%]	< 70
pracuje s modelem	ILW 115
typ pohybu	orbitální
rozsah otáček [ot./min]	30...300
přesnost nastavení [ot./min]	10
amplituda [mm]	5 nebo 12,5 (nutno vybrat při objednávce)
přípustné zatížení [kg]	10
regulace pracovní doby	1min...99h nebo nepřetržitý provoz

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V 50 Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	60
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO®

* výška bez plošiny / s plošinou

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo objednávky: LS*/MA*

Protiskluzová podložka



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Číslo objednávky: LS */PL *.1

Univerzální platforma



Číslo objednávky: LS */PL *.2

Platforma pro montáž úchytů



Číslo objednávky: LS */PL *.3

Platforma k třesení



Číslo objednávky: LS */PL *.4

Platforma pro rozdělení



Číslo objednávky: LS/U*

Uchycení pro baňky Erlenmyera



Číslo objednávky: LS/SP.1

Stojan na zkumavky