




Karta katalogowa

print date: 2026-03-17

Wytrząsarka laboratoryjna LS 350



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Zalety ogólne

- ruch orbitalny
- mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy
- amplituda: 5 ... 12,5 mm
- maksymalne obciążenie platformy: 10 kg
- regulacja obrotów: 30...300 obr/min
- ustawienie czasu pracy: 1min ...99h lub praca ciągła
- cyfrowy wyświetlacz LCD
- szeroki wybór platform
- możliwość pracy w inkubatorze laboratoryjnym ILW




DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|---------------------------|
| sterownik | mikroprocesorowy |
| wyswietlacz | LCD |
| materiał obudowy | blacha malowana proszkowo |

wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

| | |
|----------------------|------------|
| szerokość A | 390 |
| wysokość B | 120 220* |
| głębokość C | 400 |
| waga urządzenia [kg] | 15 |



PODSTAWOWE PARAMETRY

| | |
|---------------------------------|--|
| temperatura pracy [°C] | +10...+40 |
| wilgotność podczas pracy [%] | < 70 |
| współpracuje z modelem | ILW 115 |
| typ ruchu | orbitalny |
| zakres prędkości [obr/min] | 30...300 |
| dokładność ustawienia [obr/min] | 10 |
| amplituda [mm] | 5 lub 12,5 (do wyboru przy składaniu zamówienia) |
| dopuszczalne obciążenie [kg] | 10 |
| regulacja czasu pracy | 1min...99h lub praca ciągła |

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

| | |
|-------------------------------|-------------|
| zasilanie | 230 V 50 Hz |
| moc znamionowa urządzenia [W] | 60 |
| gwarancja | 24 miesiące |
| producent | POL-EKO® |

* wysokość bez platformy / z platformą

OPCJE I AKCESORIA



Numer zamówienia: LS */MA *

Mata antypoślizgowa





POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Numer zamówienia: LS */PL *.1

Platforma uniwersalna



Numer zamówienia: LS */PL *.2

Platforma do mocowania uchwytów



Numer zamówienia: LS */PL *.3

Platforma do wytrząsania



Numer zamówienia: LS */PL *.4

Platforma do rozdzielaczy



Numer zamówienia: LS/U*

Uchwyt do kolby Erlenmyera



Numer zamówienia: LS/SP.1

Statyw na probówki