



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Liq-Glass Knick TEMP DIN



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej




MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO

DIN | KNICK

PARAMETRY PODSTAWOWE

numer zamówienia	242 068
zakres pomiarowy	0...14 pH
zakres temperatury	-10...+100°C
materiał trzonka	szkło
czujnik temperatury	NTC 30
przyłącze	kabel DIN (1m)
długość trzonka	120 mm
średnica trzonka	12 mm
diafragma	ceramiczna
układ odniesienia	EVEREF
elektrolit	3 M KCl
membrana	cyldryczna



ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

sok owocowy	
ścieki	
woda pitna	
PL typ urządzenia	Elektroda pH