



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## Minitrode



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej



## MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO

BNC | ELMETRON

BNC | EUTECH

BNC | HANNA

DIN | KNICK

Lemo | METROHM


BNC | METTLER-TOLEDO

DIN | METTLER-TOLEDO

DIN | SCHOTT / WTW

## PARAMETRY PODSTAWOWE

|                     |            |
|---------------------|------------|
| numer zamówienia    | 238 100    |
| zakres pomiarowy    | 0...14 pH  |
| zakres temperatury  | 0...+100°C |
| materiał trzonka    | szkło      |
| czujnik temperatury | nie        |
| przyłącze           | S7         |
| długość trzonka     | 60 mm      |
| średnica trzonka    | 3 mm       |
| diafragma           | ceramiczna |
| układ odniesienia   | EVEREF     |
| elektrolit          | Polisolve  |
| membrana            | cyldryczna |



## ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

PL typ urządzenia

Elektroda pH