



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2025-04-18

Multi 3510 IDS



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

**PARAMETR**

mierzone parametry	pH, mV, $\mu$ S/cm, O <sub>2</sub> , TDS, SAL, °C
<b>pH</b>	
zakres	-2,000...20,000 pH
rozdzielczość	0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm$ 0,004 pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC
<b>mV</b>	
zakres	$\pm$ 2000,0 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm$ 0,2 mV
<b>przewodnictwo</b>	
zakres	0,0 $\mu$ S/cm ... 2000,0 mS/cm
rozdzielczość	do 0,01 $\mu$ S/cm
dokładność	1% wartości pomiarowej
kalibracja	1 pkt.
stała komórki [cm <sub>-1</sub> ]	0,100; 0,475
temperatura odniesienia [°C]	20 lub 25
kompensacja temperatury	Lin, nLF, bez kompensacji
współczynnik temperatury [%/°C]	0,000...10,000
<b>TDS</b>	
zakres	0...1999 mg/l
rozdzielczość	do 0,1 mg/l
<b>zasolenie</b>	
zakres	0...70,0
rozdzielczość	0,1
dokładność ustawienia [obr/min]	do $\pm$ 0,1
<b>tlen rozpuszczony</b>	
zakres	0,00...20,0 mg/l
rozdzielczość	do 0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm$ 0,1 mg/l
kalibracja	1 pkt.
<b>% nasycenia</b>	
zakres	0...200 %
rozdzielczość	do 0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm$ 0,5% mierzonej wartości
<b>temperatura</b>	
zakres pomiarowy [°C]	pH/Cond: -5...+105 O <sub>2</sub> : 0 ...+ 50
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	$\pm$ 0,2
<b>cechy miernika</b>	
Auto-Off	po ustawionym czasie od ostatniego przyciśnięcia klawisza
pamięć	500 ręcznie / 4 500 automatycznie
funkcje GLP	tak
wejścia	1 x IDS, 1x USB-B



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

wyjścia	USB
zasilanie	bateryjne / USB
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	opcja
ochrona	IP 67
żywność baterii	150 h
wymiary	180 x 80 x 55 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Wieloparametrowy Miernik Przenośny