



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Oxi 3310



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	%O ₂ , O ₂ , °C
tlen rozpuszczony	
zakres	0,00...90,0 mg/l
rozdzielczość	do 0,01 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,5 % wartości pomiarowej
kalibracja	1 pkt. (100%)
% nasycenia	
zakres	0,0...600 %
rozdzielczość	0,1 %
dokładność ustawienia [obr/min]	± 0,5 % wartości pomiarowej
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	0,0...+105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
Auto-Off	ustawialny 10 min...24 godziny
pamięć	5 000
funkcje GLP	tak
wejścia	8-pin DIN
wyjścia	USB
zasilanie	baterijne
wyswietlacz	podświetlany, graficzny, LCD
obudowa ochronna	opcja
ochrona	IP 67
żywołność baterii	do 1000 h (150 h z podświetleniem)
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	Tlenomierz przenośny