



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

PCS Tester 35



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, $\mu\text{S}/\text{cm}$, TDS, SAL, $^{\circ}\text{C}$
pH	
zakres	0,00...14,00 pH
rozdzielczość	0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 0,01$ pH
kalibracja	do 5 pkt.
kompensacja temperatury	ATC/MTC
przewodnictwo	
zakres	0,0...199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 200...1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 2,00...20,00 mS/cm
rozdzielczość	do 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
dokładność	$\pm 1\%$ dla całego zakresu
kalibracja	do 3 pkt.
temperatura odniesienia [$^{\circ}\text{C}$]	25
kompensacja temperatury	Lin
współczynnik temperatury [%/ $^{\circ}\text{C}$]	0,0...10,0
automatyczna zmiana zakresów	tak
TDS	
zakres	0,0...99,9 ppm 100...999 ppm 1...10,00 ppt
rozdzielczość	do 0,1 ppm
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 1\%$ dla całego zakresu
kalibracja	do 3 pkt.
faktor TDS	0,40...1,00
zasolenie	
zakres	0,0...99,9 ppm 100...999 ppm 1...10,00 ppt 0,0...1,00%
rozdzielczość	do 0,1 ppm / 0,01%
dokładność ustawienia [obr/min]	$\pm 1\%$ dla całego zakresu
kalibracja	do 3 pkt.
temperatura	
zakres pomiarowy [$^{\circ}\text{C}$]	0...50,0
rozdzielczość [$^{\circ}\text{C}$]	0,1
dokładność [$^{\circ}\text{C}$]	$\pm 0,5$
cechy miernika	
wymienna elektroda	tak
nieulotna pamięć	tak
Auto-Off	po 8,5 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
zasilanie	bateryjne
ochrona	IP 67
wymiary	165 x 38 mm
gwarancja	24 miesiące
producent	EUTECH
PL typ urządzenia	Tester wieloparametrowy