



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

PH 3110



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



PARAMETR

mierzone parametry	pH, mV, °C, °F
pH	
zakres	-2,000...+19,999 pH
rozdzielczość	do 0,001 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,005 pH
kalibracja	do 3 pkt.
kompensacja temperatury	ATC (-5,0...+105,0°C) MTC (-20...+130°C)
mV	
zakres	±2000,0 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	±0,3 mV
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-5,0...+105,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	±0,1
cechy miernika	
Auto-Off	ustawialny w zakresie 10 min...24 godziny
funkcje GLP	tak
wejścia	DIN, 2 x 1 pin ATC
zasilanie	baterijne
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	opcja
ochrona	IP 67
żywność baterii	2500 h
wymiary	180 x 80 x 55 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	WTW
PL typ urządzenia	pH-metr przenośny