



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

## Portavo 902 PH



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



**POL-EKO**  
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

**POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.**  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## PARAMETR

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| mierzone parametry              | pH, mV, °C                       |
| <b>pH</b>                       |                                  |
| zakres                          | -2,000 ... +16,000 pH            |
| rozdzielczość                   | do 0,01 pH                       |
| dokładność ustawienia [obr/min] | <0,01 pH                         |
| kalibracja                      | do 3 pkt.                        |
| <b>mV</b>                       |                                  |
| zakres                          | ±1300,0 mV                       |
| rozdzielczość                   | 0,1 mV                           |
| dokładność ustawienia [obr/min] | <±0,1 % wartości pomiarowej +0,3 |
| <b>temperatura</b>              |                                  |
| zakres pomiarowy [°C]           | -50,0...+250,0                   |
| rozdzielczość [°C]              | 0,1                              |
| dokładność [°C]                 | <0,5 K                           |
| <b>cechy miernika</b>           |                                  |
| wejścia                         | DIN, M8 4 pin, 2x 4mm ATC        |
| zasilanie                       | bateryjne                        |
| wyswietlacz                     | LCD                              |
| obudowa ochronna                | zintegrowana                     |
| ochrona                         | IP 66/67                         |
| żywołność baterii               | 1000 h                           |
| wymiary                         | 132 x 156 x 30 mm                |
| gwarancja                       | 36 miesięcy                      |
| producent                       | KNICK                            |
| PL typ urządzenia               | pH-metr przenośny                |