



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Portavo 904 Oxi



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzone parametry	%O ₂ , O ₂ , °C
tlen rozpuszczony	
zakres	000 µg/l...20,00 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	< 0,1 % zakresu pomiarowego
kalibracja	zero i nasycenie
% nasycenia	
zakres	0,000...200,0 %
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-20,0...+150,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	<0,5 K
cechy miernika	
pamięć	5 000
funkcje GLP	tak
wejścia	2x 4mm pin, M8 4 pin, M12, 8 pin
wyjścia	USB
zasilanie	bateryjne / USB
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	zintegrowana
ochrona	IP 66/67
żywołność baterii	1000 h
wymiary	132 x 156 x 30 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	KNICK
PL typ urządzenia	Tlenomierz przenośny