



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Portavo 904 PH



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

PARAMETR

mierzane parametry	pH, mV, °C, °F
pH	
zakres	-2,000 ... +16,000 pH
rozdzielczość	do 0,01 pH
dokładność ustawienia [obr/min]	<0,01 pH
kalibracja	do 3 pkt.
mV	
zakres	±1300,0 mV
rozdzielczość	0,1 mV
dokładność ustawienia [obr/min]	<±0,1 % wartości pomiarowej +0,3
temperatura	
zakres pomiarowy [°C]	-50,0...+250,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	<0,5 K
cechy miernika	
pamięć	5000
funkcje GLP	tak
wejścia	DIN, M8 4 pin, 2x 4mm ATC
wyjścia	USB B
zasilanie	bateryjne
wyświetlacz	LCD
obudowa ochronna	zintegrowana
ochrona	IP 66/67
żywność baterii	1000 h
wymiary	132 x 156 x 30 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	KNICK
PL typ urządzenia	pH-metr przenośny