



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2025-04-18

## Portavo 904 X Cond



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



## PARAMETR

mierzone parametry	μS/cm, TDS, Sal, °C
<b>przewodnictwo</b>	
zakres	0...1000 mS/cm
rozdzielczość	do 0,01 μS/cm
dokładność	±0,5% + 1 cyfra
kalibracja	1 pkt.
<b>TDS</b>	
zakres	0...1999 mg/l
rozdzielczość	1 mg/l
dokładność ustawienia [obr/min]	<0,5% wartości pomiarowej
<b>zasolenie</b>	
zakres	0,0...45,0 ppt
rozdzielczość	0,1 ppt
<b>temperatura</b>	
zakres pomiarowy [°C]	-20,0...+120,0
rozdzielczość [°C]	0,1
dokładność [°C]	<±0,3
<b>cechy miernika</b>	
pamięć	5000
funkcje specjalne	ATEX (Ex)
funkcje GLP	tak
wejścia	2x 4mm pin, M8 4 pin, DIN 8 pin
wyjścia	Micro USB
zasilanie	bateryjne / USB
wyswietlacz	LCD
obudowa ochronna	zintegrowana
ochrona	IP 66/67
żywność baterii	1000 h
wymiary	132 x 156 x 30 mm
gwarancja	36 miesięcy
producent	KNICK
PL typ urządzenia	Konduktometr przenośny