



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de datos

Registrador de datos RT 2014 1T



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Equipamiento estándar

- antena GSM
- tarjeta micro SD con adaptador SD
- cable de alimentación USB con adaptador de corriente
- Software Avia - para descargar desde el sitio web
- sensor de temperatura / humedad seleccionado




DATOS TÉCNICOS

controlador	microprocesador
pantalla	OLED 128x64 px
gabinete	aluminio

Dispensador de agua bendita

ancho A	72
alto B	85
profundo C	20
peso [kg]	0,165



Unidad de comprobación de duchas de seguridad

tiempo de trabajo (batería)	40 h
Banda de frecuencia GSM [MHz]	2G 850/900/1800/1900
cantidad de números de teléfono para enviar notificaciones por SMS	5
medición de temperatura	externo Pt 100
rango de medición de temperatura (según el sensor) [°C]	-110 ... + 400 (dependiendo del sensor)
resolución de medición de temperatura (-40... + 200°C) [°C]	0,1
precisión de medición de temperatura (-40... + 200°C) [°C]	+/- 0,5
medición de humedad	externo RH_STD / RH_PREM
rango de medición de humedad [%]	RH_STD: 0...80 RH_PREM: 0...100
resolución de medición de humedad [%]	1
precisión de medición de humedad [%]	RH_STD: 1,8 RH_PREM: 0,8
longitud del cable del sensor [m]	2,5
intervalo de registro de datos [min]	1/5/15/30/60
memoria interna	1 mln
memoria (externa) adicional	Tarjeta microSD de 4 GB
puerto	micro USB

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación**	5 VDC
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO

OPCIONES Y ACCESORIES



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Número de orden: PT 100 S

Sensor de temperatura estándar



Número de orden: PT 100 L

Sensor para temperaturas bajas



Número de orden: PT 100 H

Sensor para temperaturas altas



Número de orden: RT 2014 RH_STD

Sensor de humedad y temperatura estándar



Número de orden: RT 2014 RH_PREM

Sensor de humedad y temperatura premium



Número de orden: RT 2014_FIT

Soporte

Número de orden: RT 2014_IN

Entrada binaria

Número de orden: RT 2014_OUT

Salida binaria