



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Katalogová karta

Záznamník s SMS upozorněním
RT 2014 2T



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy.
Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Standardní příslušenství

- GSM anténa
- micro SD karta s SD adaptérem
- USB napájecí kabel s napájecím zdrojem
- Avia software - stažení z www
- < br>je vybrán snímač teploty/vlhkosti




TECHNICKÁ DATA

ovladač	mikroprocesor
displej	OLED 128x64 px
materiál opláštění	hliník

vnější rozměry zařízení [mm]

šířka A	72
výška B	85
hloubka C	20
hmotnost přístroje [kg]	0,165



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

pracovní doba (baterie)	40 h
Frekvenční pásmo GSM [MHz]	2G 850/900/1800/1900
počet telefonních čísel pro zaslání SMS upozornění	5
měření teploty	vnější čidlo Pt 100
rozsah měření teploty (podle čidla) [°C]	-110...+400 (v závislosti na senzoru)
rozdílení měření teploty (-40...+200°C) [°C]	0,1
přesnost měření teploty (-40...+200°C) [°C]	+/- 0,5
měření vlhkosti	externí RH_STD / RH_PREM
rozsah měření vlhkosti [%]	RH_STD: 0...80 RH_PREM: 0...100
rozdílení měření vlhkosti [%]	1
přesnost měření vlhkosti [%]	RH_STD: 1,8 RH_PREM: 0,8
délka kabelu snímače [m]	2,5
interval záznamu dat [min]	1/5/15/30/60
vnitřní úložiště	1 mln
přídavná (externí) paměť	4GB microSD karta
port	micro USB

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	5 VDC
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Číslo objednávky: PT 100 S

Standardní teplotní senzor



Číslo objednávky: PT 100 L

Teplotní senzor pro nízké teploty



Číslo objednávky: PT 100 H

Teplotní senzor pro vysoké teploty



Číslo objednávky: RT 2014 RH_STD

Standardní senzor vlhkosti a teploty



Číslo objednávky: RT 2014 RH_PREM

Prémiový senzor vlhkosti a teploty



Číslo objednávky: RT 2014_FIT

Rukojeť

Číslo objednávky: RT 2014_IN

binární vstup

Číslo objednávky: RT 2014_OUT

binární výstup