



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de dados

print date: 2026-05-12


Armário de maturação SD 700 P Smart PRO



A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

Vantagens do controlador SMART PRO:

- ecrã sensível ao toque grande (7"), nítido e colorido
- portas LAN, USB e WiFi para comunicação e transferência de dados
- programas de tempo e temperatura multissegmentos
- visão geral dos dados em formato tabular e gráfico
- alarme visual e sonoro
- função de administrador para gestão
- login protegido por senha
- memória interna para programas e armazenamento de dados
- registro de eventos com notificações do usuário
- software LabDesk e manual do usuário para download direto



Smart PRO - preview screen

**DADOS TÉCNICOS**

convecção de ar	forçada
capacidade da câmara [l]	636
capacidade de trabalho [l]	528
controlador	PID do microprocessador
ecrã	Ecrã sensível ao toque a cores de 7"

TEMPERATURA E HUMIDADE

Intervalo de temperatura [°C]	-1...+ temperatura ambiente
resolução de temperatura a cada ... [°C]	0,1
Intervalo de humidade relativa [%]	10...90 (veja o gráfico para detalhes)
resolução de humidade a cada ... [%]	1

CÂMARA


tipo de porta	porta de vidro (vitrine) com fechadura com chave
interior	aço inoxidável à prova de ácido conforme DIN 1.4301
estrutura	acabamento tipo linho de aço inoxidável

Dimensões totais [mm] /l/

largura A	740
altura B	1990
profundidade C	1080

Dimensões internas [mm]

largura D	540
largura D'	600
altura E	1510
profundidade F	660
profundidade F'	1350



prateleiras (padrão máx.)	3 / 11
carga de trabalho máxima na prateleira [kg] /2/	30
carga de trabalho máxima da unidade [kg]	150
peso [kg]	115



PARÂMETROS ELÉTRICOS

tensão	230V 50Hz
potência nominal [W]	450
refrigerante	R290 / GWP=3
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

Armário de 700 litros para maturação (amadurecimento) de vários tipos de carne. Foi equipado com um sistema de arrefecimento e humidificação e apresenta o nosso novíssimo controlador SMART PRO. Perfeito para uso comercial e industrial.

Acessórios padrão


- faixa de temperatura de -1°C a ambiente
- controlo de humidade de até 90%
- humidificador de vapor
- função de ventilação ativa
- controlo de velocidade do ventilador
- possibilidade de configurar segmentos e rampas de luz LED interna (espectro fora da radiação UV)
- descongelamento automático
- opção de descongelamento manual forçado
- balcão de porta aberta
- sensor de nível de água
- recipiente de água desmineralizada de 20L (opcional)
- cuvette de condensado (opcional)
- bandeja de aço inoxidável (opcional)
- cabide (opcional)

OPÇÕES E ACESSÓRIOS




Número do pedido: */P INOX

Prateleira de rede em aço inoxidável INOX



Número do pedido: */PW

Prateleira reforçada




Número do pedido: KUW GN*/*

Bandeja de aço inoxidável



Número do pedido: QLK*

Rodas



Número do pedido: LANK

Cabo LAN