



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de dados

print date: 2026-03-12

Estufa de secagem SLN 53 SIMPLE



A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.





DADOS TÉCNICOS

convecção de ar	natural
capacidade da câmara [l]	83
capacidade de trabalho [l]	55
controlador	microprocessador com ecrã externo
ecrã	LED

TEMPERATURA

Intervalo de temperatura [°C]	5°C acima da temperatura ambiente ... +250°C
resolução de temperatura a cada ... [°C]	0,1
flutuação de temperatura a 105°C [±/°C]*	0,3
variação de temperatura a 105°C [±/°C]*	2,5
tempo para atingir a temperatura definida [min]	99
Consumo de energia a 105°C [Wh/h]	185
proteção de temperatura	classe 1.0 conforme DIN 12880

CÂMARA


tipo de porta	opaca
interior	aço inoxidável conforme DIN 1.4016
estrutura	chapa revestida a pó

Dimensões totais [mm] /1/

largura A	660
altura B	590
profundidade C	620

Dimensões internas [mm]

largura D	400
altura E	390
profundidade F	350



prateleiras (padrão máx.)	2 5
carga de trabalho máxima na prateleira [kg] /2/	25
carga de trabalho máxima da unidade [kg]	40
peso [kg]	46



PARÂMETROS ELÉTRICOS

tensão	230V 50/60Hz
potência nominal [W]	1700
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrão (sem acessórios opcionais)

* - flutuação medida no centro da câmara; no espaço, variação (K) calculada para a câmara como:

$K = \pm (T \text{ média máx.} - T \text{ média mín.}) / 2$

** - outras fontes de alimentação mediante solicitação


1 - a profundidade não inclui 50 mm de cabo de alimentação, a largura não inclui 20 mm de plugue de borracha

OPÇÕES E ACESSÓRIOS




Número do pedido: */P INOX

Prateleira de rede em aço inoxidável INOX



Número do pedido: */PP

Prateleira perfurada



Número do pedido: BRT/*L ou IQ/OQ/PQ

Calibração e qualificação IQ, OQ, PQ