



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Fiche technique


ST 3 / ZLN 85 Smart PRO



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

Avantages du contrôleur SMART PRO:

- grand écran tactile 7" en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- un aperçu des données sous forme tabulaire et graphique
- alarme visuelle et sonore
- fonction administrateur pour la gestion
- connexion protégée par mot de passe
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- logiciel LabDesk et manuel d'utilisation pour téléchargement direct



Smart PRO - preview screen



DONNÉES TECHNIQUES

Convection d'air	forcée / naturelle
Capacité de la chambre [l]	200 / 85
Capacité utile de travail [l]	163 / 73
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 7"

TEMPÉRATURE

Plage de la température [°C]	+3...+70 / 0...+15
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
fluctuation de température à 37°C [+/°C]*	0,3
fluctuation de température à -20°C [+/°C]*	0,5
variation de température à 37°C [+/°C]*	0,6
variation de température à -20°C [+/°C]*	2
Classe de protection	class 3.2 à DIN 12880

CHAMBRE

Type de porte	pleine / vitrée ou double (option) /4/ pleine (ZL)
---------------	--

Intérieur

C Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4016
CS Smart PRO	acier inoxydable DIN 1.4016
P Smart PRO	DIN 1.4301
PS Smart PRO	DIN 1.4301

logement


C Smart PRO	tôle recouvert de poudre
CS Smart PRO	acier inoxydable poli
P Smart PRO	tôle recouvert de poudre
PS Smart PRO	acier inoxydable poli

dimensions extérieures [mm] /1/

largeur A	600
hauteur B	1910
profondeur C	650

dimensions intérieures [mm]

largeur D	480 / 380
largeur D'	520 / 420
hauteur E	860 / 590
profondeur F	420 / 400
profondeur F'	480 / 440
profondeur G	320 / 230
hauteur H	640 / 380



étagères (standard / max)	3 4 / 2 4
Charge max par étagère [kg] /2/	10
Charge max par appareil	30 / 30
poids [kg]	121



PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

alimentation**	230V 50-60Hz
puissance nominale [W]	500
réfrigérante	R1234ze / GWP=7 R290 / GWP=3
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)

* - stabilité dans le centre géométrique de la chambre; uniformité (K) calculée pour la chambre comme: $K = \pm (T \text{ moyenne max} - T \text{ moyenne min}) / 2$; paramètres donnés pour la chambre au-dessus de la marche inférieure

** - autres alimentations par demande


1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation, la largeur n'inclut pas le bouchon en caoutchouc de 20 mm

2 - sur une surface uniformément chargée

3 - étagère renforcée


4 - additionnelle porte intérieure en verre

OPTIONS ET ACCESSOIRES




Numéro de commande: * / S ou * / S INOX

Table avec roulettes




Numéro de commande: * / ST ou * / ST INOX

Cadre avec roulettes




Numéro de commande: IQ / OQ / PQ

Certification IQ, OQ, PQ




Numéro de commande: LANK

Câble LAN




Numéro de commande: OCZ/20

Port d'accès non standard 20 mm




Numéro de commande: OCZ/30

Port d'accès supplémentaire 30 mm




Numéro de commande: OCZ/60

Port d'accès non standard 60 mm



Numéro de commande: OCZ/100

Port d'accès non standard 100 mm



Numéro de commande: KD

Contrôle d'accès