



## Katalogová karta

print date: 2025-03-27


## Termostatická skříň ST 500 Smart



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

### Výhody ovladače Smart:

- 4,3", přehledný, barevný dotykový displej
- LAN, USB port pro přenos dat
- vícesegmentový profil času a teploty
- vizuální a zvukový alarm
- vnitřní paměť pro naměřená data a programy
- možnost použití latexových rukavic
- protokol událostí
- uživatelská příručka pro přímé stažení z ovladače na USB flash disk
- Rychlá změna - rychlá změna parametrů programu
- Alarm Bar - Alarm bar



Smart - preview screen

**TECHNICKÁ DATA**

cirkulace vzduchu	vynucená
objem komory [l]	500
Využitelný objem komory [l]	469
ovladač	PID mikroprocesoru
displej	4,3" barevný dotykový displej

**TEPLOTA**

rozsah provozních teplot [°C]	+3...+40 / +70 (volitelné)
regulace teploty o ... [°C]	0,1
teplotní stabilita při 37°C [±/°C]*	0,3
homogenita teploty při 37°C [±/°C]*	1
ochrana proti přehřátí	třída 1.0 podle DIN 12880 / třída 3.3 (volitelné)

**KOMORA**


dveře	plně / skleněné nebo dvojitě (volitelné) /4/
-------	--

**materiál komory**

C Smart	neruzová ocel podle DIN 1.4016
CS Smart	neruzová ocel podle DIN 1.4016
P Smart	kyselinovzdorná neruzová ocel podle DIN 1.4301
PS Smart	kyselinovzdorná neruzová ocel podle DIN 1.4301

**materiál opláštění**

C Smart	práškově lakovaný plech
CS Smart	broušená neruzová ocel
P Smart	práškově lakovaný plech
PS Smart	broušená neruzová ocel

**vnější rozměry přístroje v [mm] /1/**

šířka A	640
výška B	1990
hloubka C	840

**rozměry komory v [mm]**

šířka D	470
šířka D'	510
výška E	1510
hloubka F	610
výška I	1380

počet polic (standardní   max)	3   11
maximální nosnost police [kg] /2/	20
zesílená verze police (PW) [kg] /3/	100
maximální zatížení přístroje [kg]	100
hmotnost přístroje [kg]	125



## ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230V 50-60Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	650
chladicí médium	R290 / GWP=3
záruka	24 měsíců
výrobce	POL-EKO®

výše uvedené parametry platí pro standardní zařízení (bez volitelného vybavení)

\* - stabilita měřená v geometrickém středu komory; homogenita (K) vypočtená pro komoru jako:

$K = \pm (T \text{ průměr max.} - T \text{ průměr min.}) / 2$


1 - hloubka nezahrnuje 50mm připojení napájecího kabelu; šířka nezahrnuje 20mm korek

2 - s rovnoměrným zatížením po celé ploše

3 - zesílená police

4 - přídatná vnitřní prosklená dvířka

## MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Číslo objednávky: \*/C

vnitřní skleněné dveře



Číslo objednávky: \*/A


vnější skleněné dveře



**INOX**


Číslo objednávky: \*/P INOX

Nerezová drátěná police INOX



Číslo objednávky: \*/PP

perforovaná police




Číslo objednávky: \*/PW

zesílená police



Číslo objednávky: K UW GN\*/\*


nádoba z nerezové oceli



**ALU**

Číslo objednávky: ST/CHL/SWP ALU

hliníková zásuvka na vodičích lištách s práškovým nástřikem



**INOX**

Číslo objednávky: ST/CHL/SWP INOX

nerezová zásuvka na vodičích lištách s práškovým nástřikem



**INOX/INOX**

Číslo objednávky: ST/CHL/SWP INOX

nerezová zásuvka na nerezových vodičích lištách



Číslo objednávky: QLK\*

pojezdová kolečka



	Číslo objednávky: ST/70	rozšíření teplotního rozsahu do +70°C
	Číslo objednávky: */FOTO	Fotoperioda
	Číslo objednávky: GNZ	Vnitřní zásuvka 230V
	Číslo objednávky: LabDesk	software LabDesk
	Číslo objednávky: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	kalibrace a kvalifikace IQ, OQ, PQ
	Číslo objednávky: */3.3	třída 3.3 teplotní ochrany dle DIN 12880
	Číslo objednávky: BPP 12	záložní baterie displeje
	Číslo objednávky: ALARM PORT	alarmový port
	Objednací číslo: LANK	Kabel LAN
	Objednací číslo: OCZ/20	Nestandardní otvor pro vložení teplotního senzoru 20 mm
	Objednací číslo: OCZ/30	Otvor pro vložení teplotního senzoru 30 mm
	Objednací číslo: OCZ/60	Nestandardní otvor pro vložení teplotního senzoru 60 mm
	Objednací číslo: OCZ/100	Nestandardní otvor pro vložení teplotního senzoru 100 mm
	Objednací číslo: KD	Řízení přístupu