



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

SenTix 82



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

Elektroda kombinowana składa się z dwóch elektrod: pomiarowej i odniesienia, umieszczonych w jednej




MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO

BNC | METTLER-TOLEDO

PARAMETRY PODSTAWOWE

numer zamówienia	103 643
zakres pomiarowy	0...14 pH
zakres temperatury	0...+100°C
materiał trzonka	szkło
czujnik temperatury	NTC 30
przyłącze	kabel BNC (1m)
długość trzonka	120 mm
średnica trzonka	12 mm
diafragma	platynowa
układ odniesienia	Ag/AgCl z mostkiem elektrolitycznym
elektrolit	3 M KCl
membrana	stożkowa



ZASTOSOWANIE DO APLIKACJI:

sok owocowy	
ścieki	
woda pitna	
woda dejonizowana	
PL typ urządzenia	Elektroda pH