



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Standardy EUTECH



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



model	Standardy EUTECH
languages	pl
txt_opis pod tabelą	Dostępne są standardy konduktometryczne o wartości: • 23,8 $\mu\text{S/cm}$ • 46,7 $\mu\text{S/cm}$ • 15 $\mu\text{S/cm}$ • 84 $\mu\text{S/cm}$ • 445 $\mu\text{S/cm}$ • 1 413 $\mu\text{S/cm}$ • 2 060 $\mu\text{S/cm}$ • 3 900 $\mu\text{S/cm}$ • 5 000 $\mu\text{S/cm}$ • 12 880 $\mu\text{S/cm}$ • 80 000 $\mu\text{S/cm}$ • 90 198 $\mu\text{S/cm}$ • 111 800 $\mu\text{S/cm}$ Butelki o pojemności 500 ml i 1 l wyposażone są w naczynie do kalibracji.
PL typ urządzenia	Standardy konduktometryczne EUTECH
img_photo	Standardy-konduktometryczne-EUTECH
Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.	
nazwa www pl	Standardy EUTECH

Dostępne są standardy konduktometryczne o wartości:

- 23,8 $\mu\text{S/cm}$
- 46,7 $\mu\text{S/cm}$
- 15 $\mu\text{S/cm}$
- 84 $\mu\text{S/cm}$
- 445 $\mu\text{S/cm}$
- 1 413 $\mu\text{S/cm}$
- 2 060 $\mu\text{S/cm}$
- 3 900 $\mu\text{S/cm}$
- 5 000 $\mu\text{S/cm}$
- 12 880 $\mu\text{S/cm}$
- 80 000 $\mu\text{S/cm}$
- 90 198 $\mu\text{S/cm}$
- 111 800 $\mu\text{S/cm}$

Butelki o pojemności 500 ml i 1 l wyposażone są w naczynie do kalibracji.