



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Karta katalogowa

Standardy HAMILTON



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.



model	Standardy HAMILTON
languages	pl
txt_opis pod tabelą	Dostępne są standardy konduktometryczne o wartości: • 1,3 $\mu\text{S/cm}$ • 5 $\mu\text{S/cm}$ • 15 $\mu\text{S/cm}$ • 84 $\mu\text{S/cm}$ • 100 $\mu\text{S/cm}$ • 147 $\mu\text{S/cm}$ • 706 $\mu\text{S/cm}$ • 1 413 $\mu\text{S/cm}$ • 12 880 $\mu\text{S/cm}$
PL typ urządzenia	Standardy konduktometryczne HAMILTON
img_photo	Standardy-konduktometryczne-HAMILTON
	Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.
nazwa www pl	Standardy HAMILTON

Dostępne są standardy konduktometryczne o wartości:

- 1,3 $\mu\text{S/cm}$
- 5 $\mu\text{S/cm}$
- 15 $\mu\text{S/cm}$
- 84 $\mu\text{S/cm}$
- 100 $\mu\text{S/cm}$
- 147 $\mu\text{S/cm}$
- 706 $\mu\text{S/cm}$
- 1 413 $\mu\text{S/cm}$
- 12 880 $\mu\text{S/cm}$