



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de datos

Alimentacion de emergencia ZA II 12H



La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Equipamiento estándar

- convertidor con función de carga de batería
- batería (s)
- señalización visual y acústica que informa sobre el estado de operación
- ruedas con freno
- toma de corriente tipo E (230V)
- manual de usuario en inglés




DATOS TÉCNICOS

pantalla	LED
gabinete	con chapa de pintura

Dispensador de agua bendita

ancho A	660
alto B	590
profundo C	1020
peso [kg]	235



Unidad de comprobación de duchas de seguridad

temperatura de trabajo [°C]	+10...+30
funciona con el modelo	CHL/ST 500-1450, ILW 240-750
tiempo de respaldo* [h]	12
número de baterías (ud.)	3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación**	230 V 50 Hz
potencia nominal [W]	3 000
garantía	-
fabricante	POL-EKO

* el tiempo aproximado durante el cual el equipo está mantenido por el sistema de emergencia depende de los parámetros ambientales, el número de muestras en la cámara, etc.