



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO® A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Katalogová karta

print date: 2024-07-21

Nouzové napájení
ZA I 12H ZL



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Standardní výbava

- měnič s funkcí dobíjení baterie
- baterie
- kolečka s brzdou
- vizuální a zvuková signalizace informující o provozním stavu
- el. zásuvka typ E (230V)
- manuál v polštině




TECHNICKÁ DATA

displej	LED
materiál opláštění	práškově lakovaný plech

vnější rozměry zařízení [mm]

šířka A	660
výška B	670
hloubka C	375
hmotnost přístroje [kg]	105



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

pracovní teplota [°C]	+10...+30
pracuje s modelem	ZLN 85
doba zálohování* [h]	10
počet baterií [ks]	1

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V 50 Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	2 000
záruka	12 měsíců
výrobce	POL-EKO®

* přibližná doba udržení provozu zařízení na nouzovém zdroji závisí na okolních parametrech, stupni naplnění komory atd.