



## Scheda tecnica

print date: 2025-01-19

## alimentatore di emergenza ZA I 12H ZL



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

### Equipaggiamento standard

- convertitore con funzione di ricarica della batteria
- batteria(e)
- ruote con freno
- segnalazione visiva e acustica che informa dello stato del lavoro
- presa elettrica tipo E (230V)
- manuale utente in polacco




### Dati Tecnici

Display	LED
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

### dimensioni esterne [mm]

Larghezza A	660
Altezza B	670
Profondità C	375
Peso (kg)	105



### parametri base

temperatura di esercizio [°C]	+10...+30
funziona con il modello	ZLN 85
tempo di backup * [h]	10
numero di batterie [pz.]	1

### PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio	230 V 50 Hz
Potenza nominale [W]	2.000
Garanzia	-
Produttore	POL-EKO®

\* il tempo approssimativo di backup del dispositivo sull'alimentatore di backup dipende dai parametri ambientali, dal grado di riempimento della camera, ecc.