



Scheda tecnica

print date: 2026-06-15

alimentatore di emergenza
ZA I 12H



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Equipaggiamento standard

- convertitore con funzione di ricarica della batteria
- batteria(e)
- ruote con freno
- segnalazione visiva e acustica che informa dello stato del lavoro
- presa elettrica tipo E (230V)
- manuale utente in polacco




Dati Tecnici

| | |
|---------|------------------------------|
| Display | LED |
| Alloggi | Lamiera verniciata a polvere |

dimensioni esterne [mm]

| | |
|--------------|-----|
| Larghezza A | 660 |
| Altezza B | 670 |
| Profondità C | 375 |
| Peso [kg] | 105 |



parametri base

| | |
|-------------------------------|------------|
| temperatura di esercizio [°C] | +10...+30 |
| funziona con il modello | CHL/ST 1-6 |
| tempo di backup * [h] | 12 |
| numero di batterie [pz.] | 1 |

PARAMETRI ELETTRICI

| | |
|----------------------|-------------|
| Voltaggio | 230 V 50 Hz |
| Potenza nominale [W] | 2.000 |
| Garanzia | - |
| Produttore | POL-EKO® |

* il tempo approssimativo di backup del dispositivo sull'alimentatore di backup dipende dai parametri ambientali, dal grado di riempimento della camera, ecc.