



Katalogová karta

print date: 2026-05-12

Nouzové napájení
ZA I 30H



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

Standardní výbava

- měnič s funkcí dobíjení baterie
- baterie
- kolečka s brzdou
- vizuální a zvuková signalizace informující o provozním stavu
- el. zásuvka typ E (230V)
- manuál v polštině




TECHNICKÁ DATA

displej	LED
materiál opláštění	práškově lakovaný plech

vnější rozměry zařízení [mm]

šířka A	675
výška B	670
hloubka C	665
hmotnost přístroje [kg]	168



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

pracovní teplota [°C]	+10...+30
pracuje s modelem	CHL/ST 1-6
doba zálohování* [h]	30
počet baterií [ks]	2

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V 50 Hz
jmenovitý výkon zařízení [W]	3 000
záruka	12 měsíců
výrobce	POL-EKO®

* přibližná doba udržení provozu zařízení na nouzovém zdroji závisí na okolních parametrech, stupni naplnění komory atd.