



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Karta katalogowa

print date: 2026-05-13

Zasilanie awaryjne  
**ZA II 4H**



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

### Wyposażenie standardowe

- przetwornica z funkcją ładowania akumulatorów
- akumulator(y)
- kółka jezdne z hamulcem
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa informująca o stanie pracy
- gniazdko elektryczne typu E (230V)
- instrukcja obsługi w j.polskim




#### DANE TECHNICZNE

wyswietlacz	LED
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

#### wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

szerokość A	660
wysokość B	670
głębokość C	375
waga urządzenia [kg]	110



#### PODSTAWOWE PARAMETRY

temperatura pracy [°C]	+10...+30
współpracuje z modelem	CHL/ST 500-1450, ILW 240-750
czas podtrzymania* [h]	4
ilość akumulatorów [szt.]	1

#### PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230 V 50 Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2 000
gwarancja	12 miesięcy
producent	POL-EKO®

\* przybliżony czas podtrzymania działania urządzenia na zasilaniu awaryjnym, zależy od parametrów otoczenia, stopnia wypełnienia komory, itp.