



## Ficha de dados

print date: 2026-05-12

## Fonte de alimentação de emergência ZA II 4H



A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

### Equipamento padrão

- conversor com função de carregar as baterias
- bateria(s)
- rodas com freio
- sinal visual e acústico informando sobre o status de operação
- tomada elétrica tipo E (230V)
- manual do usuário em inglês




#### DADOS TÉCNICOS

ecrã	LED
estrutura	chapa revestida a pó

#### Dimensões totais [mm]

largura A	660
altura B	670
profundidade C	375
peso [kg]	110



#### PARÂMETROS BÁSICOS

temperatura de operação [°C]	+10...+30
é compatível com o modelo	CHL/ST 500-1450, ILW 240-750
tempo de backup* [h]	4
número de baterias [pcs.]	1

#### PARÂMETROS ELÉTRICOS

tensão	230 V 50 Hz
potência nominal [W]	2 000
garantia	12 meses
fabricante	POL-EKO®

o tempo aproximado de manutenção da operação da unidade com alimentação de emergência depende dos parâmetros do ambiente, do grau de enchimento da câmara, etc.