



POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70  
info@pol-eko.com.pl  
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO® A.Polok-Kowalska sp.k.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Kokoszycka 172 C

## Katalogová karta

print date: 2024-12-07

Nouzové napájení  
ZA II 8H ZL



Výše uvedená fotografie je pouze ilustrativní, může zobrazovat další možnosti, které nejsou součástí standardní výbavy. Skutečný vzhled, zejména barva a struktura materiálu, se může lišit od vyobrazení.

### Standardní výbava

- měnič s funkcí dobíjení baterie
- baterie
- kolečka s brzdou
- vizuální a zvuková signalizace informující o provozním stavu
- el. zásuvka typ E (230V)
- manuál v polštině




#### TECHNICKÁ DATA

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| displej            | LED                     |
| materiál opláštění | práškově lakovaný plech |

#### vnější rozměry zařízení [mm]

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| šířka A                 | 675 |
| výška B                 | 670 |
| hloubka C               | 665 |
| hmotnost přístroje [kg] | 173 |



#### ZÁKLADNÍ PARAMETRY

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| pracovní teplota [°C] | +10...+30 |
| pracuje s modelem     | ZL-T      |
| doba zálohování* [h]  | 4         |
| počet baterií [ks]    | 1         |

#### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Napájení                     | 230 V 50 Hz |
| jmenovitý výkon zařízení [W] | 2 000       |
| záruka                       | 12 měsíců   |
| výrobce                      | POL-EKO®    |

\* přibližná doba udržení provozu zařízení na nouzovém zdroji závisí na okolních parametrech, stupni naplnění komory atd.