



## Karta katalogowa

print date: 2024-12-07

Zasilanie awaryjne  
**ZA II 8H ZL**



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

### Wyposażenie standardowe

- przetwornica z funkcją ładowania akumulatorów
- akumulator(y)
- kółka jezdne z hamulcem
- sygnalizacja wizualna i dźwiękowa informująca o stanie pracy
- gniazdko elektryczne typu E (230V)
- instrukcja obsługi w j.polskim




#### DANE TECHNICZNE

wyswietlacz	LED
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

#### wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]

szerokość A	675
wysokość B	670
głębokość C	665
waga urządzenia [kg]	173



#### PODSTAWOWE PARAMETRY

temperatura pracy [°C]	+10...+30
współpracuje z modelem	ZL-T
czas podtrzymania* [h]	4
ilość akumulatorów [szt.]	1

#### PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie	230 V 50 Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	2 000
gwarancja	12 miesięcy
producent	POL-EKO®

\* przybliżony czas podtrzymania działania urządzenia na zasilaniu awaryjnym, zależy od parametrów otoczenia, stopnia wypełnienia komory, itp.