



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Scheda tecnica


Congelatore a temperatura ultra-bassa ZLN-UT 300 VIP Smart PRO



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Vantaggi del controller SMART PRO:

- ampio (7"), touch screen a colori chiaro e completo
- porte LAN, USB e WiFi per comunicazione e trasferimento dati
- multi -Programmi a segmenti orari e temperature
- Panoramica dei dati in forma tabellare e grafica
- Allarmi visivi e sonori
- Funzione di amministrazione per la gestione
- Login protetto da password
- Memoria interna per programmi e archiviazione dati
- registro eventi con notifiche utente
- Software LabDesk e manuale utente per il download diretto



Smart PRO - preview screen



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Naturale
Capacità della camera [l]	345
Numero di scatole 133x133x50mm (opzione) [pz]	256
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 7 pollici
tipo di isolamento	pannello vip

Temperatura

Range di temperatura [°C]	-86...-50
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Tempo di raffreddamento da +20°C a -80°C [min]	180
Tempo di riscaldamento in caso di interruzione di corrente da -80°C a -60°C [min]	90
Oscillazione della temperatura a -80°C [±°C]*	1,4
Variazione della temperatura a -80°C [±°C]*	3,0

Camera

Tipo di porta	Cieco
---------------	-------

Interno

P Smart PRO	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
-------------	---

Alloggi


P Smart PRO	Lamiera verniciata a polvere
-------------	------------------------------

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	880
Altezza B	1620
Profondità C	960

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	620
Altezza E	1000
Profondità F	580
Altezza G	480



Ripiani (standard max)	2/2
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	10
Numero di camere interne	2
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	65
Peso [kg]	220



PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	2100
Refrigerante	R290 / GWP=3 R170 / GWP=6
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:

$K = \pm (T_{media\ max.} - T_{media\ min.}) / 2$

** - altri alimentatori a richiesta


1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

OPZIONI E ACCESSORI



Numero d'ordine: PORT ALARM

Allarme della porta



Numero d'ordine: LANK

Cavo LAN




Numero d'ordine: KD

Controllo di accesso



Numero d'ordine: ZLN-UT/CO2

Sistema di mantenimento della temperatura di emergenza CO₂



Numero d'ordine: ZLN-UT/STP12 / 16

Scatole per campioni



Numero d'ordine: ZLN-UT/ST12 / 16

Scaffalature in acciaio inox con cassetti